



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 99 A, 극 수: 10, 피치 (mm)(P): 18.00, 절연: 아니요, 너비: 171.4 mm |
| 주문 번호 | 0338600000 |
| 유형 | QL 10 SAK35 |
| GTIN (EAN) | 4008190106133 |
| 수량 | 20 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 3 mm | 깊이 (인치) | 0.1181 inch |
| 높이 | 8 mm | 높이 (인치) | 0.315 inch |
| 너비 | 171.4 mm | 폭 (인치) | 6.748 inch |
| 순중량 | 30.35 g | | |

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 99 A

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

극 수 10 설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 Cu Zn 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 18.00 mm

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--------|
| 유형 | SS M4 D 128-A 4 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0136400000 | 특 | 와셔, 구리 |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | | |
| 수량 | 100 ST | | |

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | VH 17/8.2/5.2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0267000000 | 결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 8 mm, 높이: 8 mm, 깊이: 17 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190146986 | 극 수: 1, Cu Zn | |
| 수량 | 50 ST | | |

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | BFSC M4X30 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0267100000 | 장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스텝, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 30 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190187897 | | |
| 수량 | 50 ST | | |