SK E14 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그림과 유사

퓨즈 홀더 SIHA는 개펴 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개펴 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

일반 주문 데이터

버전	스크류 커버 캡 (단자대)	
주문 번호	<u>0339410000</u>	
유형	SK E14 SAKS4	
GTIN (EAN)	4008190032104	
수량	20 items	



SK E14 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch		
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch		
너비	22 mm	폭 (인치)	0.8661 inch		
직경	22.5 mm	순중량	9 g		
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
 환경 제품 규정 준수					
D LIO 조스 사립	⊼ ^				
RoHS 준수 상태	준수 0.1 well 이사이 있네요 어음				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양					
버전	기타				
자재 데이터					
	"				
컬러 코드	검정				
추가 기술 데이터					
지하므 이정	A 7 2	ᄑᄡᆒᇫᇀᆒᅯ	아니요		
장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니표		
크기			"		
직경	22.5 mm				
 분류	,		,		
	·				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2