



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	특 와셔, 구리
주문 번호	0346100000
유형	SS M5 D 128-A 5
GTIN (EAN)	4008190137199
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

벽 두께, 최대 1.6 mm 순중량 0.31 g

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 퓨즈 카트리지

일반

설치 권고 직접 장착 표면 마감 미처리

자재 데이터

기본 재질 구리 표면 마감 미처리
 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착 장착 유형 장착 레일

분류

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		