



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
주문 번호	0353500000
유형	FKSC M6X12 D9/SW3
GTIN (EAN)	4008190139285
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	2.2 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	스크류
----	-----

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
표면 마감	기타		

자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	기타
컬러 코드	회색		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

나사선 메트릭 크기, 외부	6.00 mm
----------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

