

**KISC M3X15/6 SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸
주문 번호	<a href="#">0359000000</a>
유형	KISC M3X15/6 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190061548
수량	100 items

## KISC M3X15/6 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch
순중량	0.84 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	버스바용
----	------

## 일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	기타
-------	-------	-------	----

## 자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	기타
컬러 코드	은색		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

## 크기

나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm
----------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		