


제품 이미지



그림과 유사

분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 32 A, 극 수: 10, 피치 (mm)(P): 5.10, 절연: 아니요, 너비: 59.9 mm
주문 번호	0369300000
유형	Q 10 AKZ4SS
GTIN (EAN)	4008190065744
수량	20 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	13 mm	깊이 (인치)	0.5118 inch
높이	4 mm	높이 (인치)	0.1575 inch
너비	59.9 mm	폭 (인치)	2.3583 inch
순중량	10.6 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 32 A

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

극 수 10 설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 Cu Zn 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 5.10 mm

분류

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		