



굵기가 0.25 ~ 6,0 mm<sup>2</sup>인 전선(AWG 24 - 10)  
 주석 도금 구리  
 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차  
 • 폴리백에 풀린 상태로 제공

#### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 6 mm, 6 mm, No
주문 번호	<a href="#">0372600000</a>
유형	H1,0/6
GTIN (EAN)	4008190180263
수량	1000 items
파키징	루즈

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

## 치수 및 중량

순중량	0.04 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함 와이어 종단 폐를	버전	표준
-------	---------------------------	----	----

## 와이어 종단 폐를

접점면 직경(D1)	1.4 mm	접점면 길이(L2)	6 mm
칼러 직경(D2)	2.5 mm	L1(mm)	6.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 17	탈피 길이	6 mm
컨덕터 단면적	1 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

