



굵기가 10.0 ~ 185.0 mm<sup>2</sup>인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의  
경우  
주석 도금 구리  
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차  
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
주문 번호	<a href="#">0375200000</a>
유형	H16,0/18
GTIN (EAN)	4008190077105
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.06 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함 와이어 종단 페룰	버전	표준
-------	---------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	5.8 mm	접점면 길이(L2)	18 mm
칼라 직경(D2)	7.5 mm	L1(mm)	18.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 6	탈피 길이	18 mm
컨덕터 단면적	16 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

