

## AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지



## 그림과 유사

플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 버전         | 단자대 커버, 노란색, PVC, 높이: 25 mm, 너비: 32 mm, 깊이: 1 mm, HB |
| 주문 번호      | <a href="#">0376000000</a>                           |
| 유형         | AD 4 SAK6N EN                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190517700                                        |
| 수량         | 10 items                                             |
| 배송 상태      | 단종                                                   |
| 이용가능 기간    | 2024-11-20T00:00:00+01:00                            |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |       |         |             |
|-----|-------|---------|-------------|
| 깊이  | 1 mm  | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이  | 25 mm | 높이 (인치) | 0.9842 inch |
| 너비  | 32 mm | 폭 (인치)  | 1.2598 inch |
| 순중량 | 1 g   |         |             |

온도

|       |                |       |               |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|----------------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

|    |             |
|----|-------------|
| 버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
|----|-------------|

일반

|       |       |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

자재 데이터

|              |     |       |     |
|--------------|-----|-------|-----|
| 기본 재질        | PVC | 컬러 코드 | 노란색 |
| UL 94 가연성 등급 | HB  |       |     |

추가 기술 데이터

|       |       |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |