

EW 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
주문 번호	0383560000
유형	EW 35
GTIN (EAN)	4008190181314
수량	50 items

EW 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	27 mm	깊이 (인치)	1.063 inch
높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch
너비	8.5 mm	폭 (인치)	0.3346 inch
순중량	5.32 g		
온도			
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.044 kg CO2 eq.	
시스템 사양			
버전	단자대용	장착 레일	TS 35
	교사케 0	0기네르	10 00
일반			_
설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 35
자재 데이터			
기본 재질	Wemid	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		
추가 기술 데이터			
설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류
<u> </u>	 스크류 고정용	07116	π
크기			
TS 35 오프셋	22.5 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
	O.G.Nies	조이 드그 취소	O.E. Nine
조임 토크, 최대	0.6 Nm	조임 토크, 최소	0.5 Nm
분류			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-35 27-25-03-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-35 27-25-03-02

작성 날짜 21.11.2025 02:22:12 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2