



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	W-시리즈, 절연 슬리브
주문 번호	0386160000
유형	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

깊이	5 mm	깊이 (인치)	0.1968 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	7 mm	폭 (인치)	0.2756 inch
순중량	0.34 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...55 °C
작동 온도	-50 °C...	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

UL 등급 데이터

인증 번호(UR)	E60693
-----------	--------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요
-------	-------	-----------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		