

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	소켓 (단자대), 플러그인 길이: 8 mm, 깊이: 37.5 mm
주문 번호	0388500000
유형	STB 35 IH/SW
GTIN (EAN)	4008190089726
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	37.5 mm	깊이 (인치)	1.4764 inch
너비	7.2 mm	폭 (인치)	0.2835 inch
순중량	2.36 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

시스템 사양

버전	장착 레일용
----	--------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

크기

플러그인 깊이	8 mm
---------	------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		