

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류
주문 번호	0401460000
유형	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
수량	20 items

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	20.6 mm	깊이 (인치)	0.811 inch
높이	24.5 mm	높이 (인치)	0.9646 inch
너비	24.5 mm	폭 (인치)	0.9646 inch
순중량	4.38 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	TS 15
----	--------	-------	-------

일반

극 수	1	장착 레일	TS 15
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착 유형	스크류
-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	KLBUE SH1	버전	
주문 번호	0635900000	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크	
GTIN (EAN)	4008190192204		
수량	500 ST		
유형	KLBUE SH1	버전	
주문 번호	0635960000	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크	
GTIN (EAN)	4008190007140		
수량	20 ST		