

제품 이미지



Klippon® STB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35
- 장착 스크류

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon STB (Small Terminal Box), 고정 너트, 사각형, 높이: 15 mm, 너비: 15 mm, 깊이: 11.7 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금, 은색
주문 번호	043350000
유형	SFNS5 VKMU M5 SW15
GTIN (EAN)	4008190494520
수량	20 items

SFNS5 VKMU M5 SW15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	11.7 mm	깊이 (인치)	0.4606 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	7.9 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

장착물 유형	스크류	설치 권고	센트럴 너트
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	스틸, 용융아연도금

분류

ETIM 8.0	EC003863	ETIM 9.0	EC003863
ETIM 10.0	EC003863	ECLASS 14.0	23-11-07-02
ECLASS 15.0	23-11-07-02		