

Q 2 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 76 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 17.9 mm
주문 번호	045750000
유형	Q 2 SAK16
GTIN (EAN)	4008190055349
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	20.5 mm	깊이 (인치)	0.8071 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	5.48 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 76 A

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

극 수 2 설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 CuSn 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 6.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		