



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
주문 번호	0463100000
유형	H1,5/14 R
GTIN (EAN)	4008190065089
수량	500 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E499744

치수 및 중량

순중량

0.11 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

플라스틱 슬리브 포함
와이어 종단 페룰, 빨간색

버전

표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

1.7 mm

접점면 길이(L2)

8 mm

칼라 직경(D2)

3.5 mm

플라스틱 칼라 두께(S2)

0.25 mm

L1(mm)

14.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 16

금속 슬리브 두께(S1)

0.15 mm

탈피 길이

10 mm

컨덕터 단면적

1.5 mm²

컬러 코드

Weidmueller

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

도면

도면

