

## QL 3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 점프바(단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 9.90, 절연: 아니요, 너비: 26.8 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">0470400000</a>  |
| 유형         | QL 3 SAK10  |
| GTIN (EAN) | 4008190143312   |
| 수량         | 50 items  |

## QL 3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 2 mm    | 깊이 (인치) | 0.0787 inch |
| 높이  | 6 mm    | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비  | 26.8 mm | 폭 (인치)  | 1.0551 inch |
| 순중량 | 2.16 g  |         |             |

## 온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류 57 A

## 시스템 사양

버전 점프바 링크용

## 일반

극 수 3 설치 권고 직접 장착

## 자재 데이터

기본 재질 Cu Zn 컬러 코드 회색

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착  
폭발 테스트 버전 아니요

## 크기

피치(mm)(P) 9.90 mm

## 분류

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0     | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0    | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECCLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |