


## DQS 2 1D PS2,3 AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



컴포넌트 플러그는 분리 단자대 블록에 전기 컴포넌트를 통합하는 데 사용됩니다. 전자 컴포넌트를 납땜한 후 플러그를 분리 단자대 블록의 분리 영역에 통합할 수 있으므로 분리 단자대 블록을 전자 부품이 통합된 모듈식 단자대로 변경합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	플러그 (단자대), 6 mm <sup>2</sup> , 1 A, 결선 수: 1, 극 수: 2, 너비: 6 mm
주문 번호	<a href="#">0471460000</a>
유형	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	40.5 mm	깊이 (인치)	1.5945 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	3.55 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

등급 데이터

정격 단면적	6 mm <sup>2</sup>	정격 전류	1 A
--------	-------------------	-------	-----

시스템 사양

버전	다이오드 모듈
----	---------

일반

극 수	2	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	120 °C		

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그

크기

피치(mm)(P)	12.00 mm	TS 35 오프셋	35 mm
-----------	----------	-----------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	1
------	---

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		