

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	커버 후드(단자대), 폴리아미드 66
주문 번호	0475460000
유형	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008190065348
수량	50 items

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	14.5 mm	깊이 (인치)	0.5709 inch
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	0.96 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	10 x 3 mm 버스바용
----	----------------

일반

설치 권고	부스바	작동 온도 범위, 최대	100 °C
-------	-----	--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	절연재	PA
컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	V-2

추가 기술 데이터

설치 권고	부스바
-------	-----

크기

TS 35 오프셋	39 mm
-----------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		