IK 4 BL ZB4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 은색, 폴리아미드 66, 높이: 19 mm, 너비: 6 mm, 깊이: 14.5 mm, V-2		
주문 번호	0475480000		
유형	IK 4 BL ZB4		
GTIN (EAN)	4008190145668		
수량	50 items		

IK 4 BL ZB4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
<u> </u>					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
,, ,, ,,					
깊이	14.5 mm	깊이 (인치)	0.5709 inch		
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch		
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch		
순중량	1.04 g				
온도					
조비 이트	F %C 40 %C	어스 자들 오는 원소	F0 °C		
주변 온도 연속 작동 온도, 최대	-5 °C40 °C 100 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C		
	100 C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
등급 데이터					
정격 단면적	4 mm²				
	4 mm²				
시스템 사양					
버전	10 x 3 mm 버스바용	장착 레일	버스바		
 일반					
글린			'		
설치 권고	부스바	작동 온도 범위, 최대	100 °C		
장착 레일	 버스바		100 0		
자재 데이터					
• 4. 41 -11-1					
기본 재질	폴리아미드 66	절연재	PA		
컬러 코드	은색	 UL 94 가연성 등급	V-2		
추가 기술 데이터					
설치 권고	부스바				
크기	<u> </u>				
TS 35 오프셋	39 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2