

제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	SAK 시리즈, 커버 프로파일, 투명, 1000 mm
주문 번호	0485400000
유형	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008190023928
수량	20 M

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	89 mm	깊이 (인치)	3.5039 inch
높이	34.5 mm	높이 (인치)	1.3583 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)	39.37 inch
순중량	252.56 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	커버 플레이트
----	---------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PVC	컬러 코드	투명
UL 94 가연성 등급	V-2		


추가 기술 데이터

스냅온	예	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

도면



액세서리

접촉 방지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

유형	HP 3 ADP3	버전
주문 번호	0485760000	단자대용 중단 및 파티션 플레이트, 베이지색, 높이: 82 mm, 너비: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190030254	
수량	20 ST	
유형	HP 4 ADP3	버전
주문 번호	0485860000	단자대용 중단 및 파티션 플레이트, 베이지색, 높이: 82 mm, 너비: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190151096	
수량	20 ST	