



터치 보호를 위한 바이드뮐러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 베이지색, 높이: 82 mm, 너비: 3 mm, V-2, PA 66
주문 번호	0485760000
유형	HP 3 ADP3
GTIN (EAN)	4008 190030254
수량	20 items

HP 3 ADP3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	86.5 mm	깊이 (인치)	3.4055 inch
높이	82 mm	높이 (인치)	3.2283 inch
너비	3 mm	폭 (인치)	0.1181 inch
순중량	8.1 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전: 끝 및 중간 플레이트

일반

설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅온: 예 설치 권고: 직접 장착

크기

장착 오프셋: 26.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

도면

