# **IK 16/ZB16 GG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 제품 이미지







터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	커버 후드(단자대), 폴리아미드 66		
주문 번호	<u>0502960000</u>		
유형	IK 16/ZB16 GG		
GTIN (EAN)	4008190113438		
수량	50 items		

# **IK 16/ZB16 GG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch	
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch	
너비	9 mm	폭 (인치)	0.3543 inch	
순중량	1.18 g			
온도				
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C	
연속 작동 온도, 최대	100 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
등급 데이터				
오염 심각도	3			
<u> </u>	3			
시스템 사양				
버전	10 x 3 mm 버스바용			
일반				
작동 온도 범위, 최대	100 °C			
자재 데이터				
기본 재질	폴리아미드 66	절연재	PA	
건도 세월 컬러 코드	<u> </u>	UL 94 가연성 등급	V-2	
크기		32377712002		
TS 35 오프셋	39 mm			
클램프용 컨덕터(정격 결선)				
결선 수	1			
분류			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2