

### 제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	커버 후드(단자대), 폴리아미드 66
주문 번호	<a href="#">0502960000</a>
유형	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	9 mm	폭 (인치)	0.3543 inch
순중량	1.18 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

오염 심각도	3
--------	---

시스템 사양

버전	10 x 3 mm 버스바용
----	----------------

일반

작동 온도 범위, 최대	100 °C
--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	절연재	PA
컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	V-2

크기

TS 35 오프셋	39 mm
-----------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	1
------	---

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		