

IK 16/ZB16 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	커버 후드(단자대), 폴리아미드 66	
주문 번호	<u>0502980000</u>	
유형	IK 16/ZB16 BL	
GTIN (EAN)	4008190159696	
수량	50 items	

IK 16/ZB16 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	<u>- 1</u>		
M1 x 8 8			<u> </u>
깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	9 mm	폭 (인치)	0.3543 inch
순중량	1.18 g		
온도			
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
_	100 °C	<u> </u>	-30 C
프로 환경 제품 규정 준수	111 1		
원경제품 표정 군구			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
 시스템 사양			
1-1-10			
버전	10 x 3 mm 버스바용		
 일반			
르 년			
설치 권고	부스바	작동 온도 범위, 최대	100 °C
자재 데이터			'
이에 테이터			
기본 재질	폴리아미드 66	절연재	PA
컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	V-2
추가 기술 데이터			
44-1-31-3	H 4l		
설치 권고	부스바		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
	1		
분류			<u> </u>
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2