

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	슬라이딩 너트, M 5
주문 번호	0503500000
유형	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008 190182083
수량	20 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	14 mm	깊이 (인치)	0.5512 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch
순중량	3.55 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		

시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	TS 32
----	--------	-------	-------

일반

표면 마감	미처리	장착 레일	TS 32
-------	-----	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	표면 마감	미처리
컬러 코드	크림색	UL 94 가연성 등급	V-2

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	폭발 테스트 버전	아니요
--------	-----	-----------	-----

크기

내부 나사산	M 5	피치(mm)(P)	12.00 mm
--------	-----	-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

도면

