



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 27 A, 극 수: 75, 피치 (mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 0.8 mm
주문 번호	0526400000
유형	QB 75/6.2/9/WI
GTIN (EAN)	4008190099923
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch
높이	461.3 mm	높이 (인치)	18.1614 inch
너비	0.8 mm	폭 (인치)	0.0315 inch
순중량	25.02 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	27 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

일반

극 수	75	설치 권고	직접 장착
-----	----	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	6.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

액세서리

분리 플러그



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ISPF QB75 SW	버전
주문 번호	0526700000	절연 프로필, 플라스틱, 검정
GTIN (EAN)	4008190093723	
수량	10 ST	
유형	ISPF QB75 RT	버전
주문 번호	0526760000	절연 프로필, 플라스틱, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190157821	
수량	10 ST	

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ISPF QB75 BL	버전
주문 번호	0526780000	절연 프로필, 플라스틱, 파란색
GTIN (EAN)	4008190093105	
수량	10 ST	