

## ISPF QB75 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	절연 프로필, 플라스틱, 빨간색
주문 번호	0526760000
유형	ISPF QB75 RT
GTIN (EAN)	4008190157821
수량	10 items

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	5.7 mm	깊이 (인치)	0.2244 inch
높이	465 mm	높이 (인치)	18.3071 inch
너비	2.5 mm	폭 (인치)	0.0984 inch
순중량	6 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	커버 프로파일
----	---------

## 일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	플라스틱	컬러 코드	빨간색
-------	------	-------	-----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		