

SSP 3 SAKT1




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	록아웃 장치 (단자대), 주황색			
주문 번호	<u>0531760000</u>			
유형	SSP 3 SAKT1			
GTIN (EAN)	4008190130787			
수량	100 items			

SSP 3 SAKT1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수 				
치수 및 중량	,				
깊이	18.5 mm	깊이 (인치)	0.7283 inch		
높이	13.2 mm	높이 (인치)	0.5197 inch		
너비	6.05 mm	폭 (인치)	0.2382 inch		
순중량	0.34 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
<u> </u>	-50 °C	<u>무단 근</u> 포 연속 작동 온도, 최대	100 °C		
	30 0		100 C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양					
	<u> </u>		"		
버전	기타				
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
컬러 코드	주황색				
추가 기술 데이터	101				
구기 기를 테이터					
장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	아니요		-		
크기	'		<u>'</u>		
피치(mm)(P)	8.00 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2