


제품 이미지



전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	록아웃 장치 (단자대), 주황색
주문 번호	0531760000
유형	SSP 3 SAKT1
GTIN (EAN)	4008190130787
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	18.5 mm	깊이 (인치)	0.7283 inch
높이	13.2 mm	높이 (인치)	0.5197 inch
너비	6.05 mm	폭 (인치)	0.2382 inch
순중량	0.34 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	기타
----	----

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

컬러 코드	주황색
-------	-----

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		