



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 27 A, 극 수: 58, 피치 (mm)(P): 8.00, 절연: 아니요, 너비: 0.8 mm
주문 번호	<a href="#">0545300000</a>
유형	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008190125080
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch
높이	458.5 mm	높이 (인치)	18.0511 inch
너비	0.8 mm	폭 (인치)	0.0315 inch
순중량	21.8 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
작동 온도	-60 °C...130 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	27 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

일반

극 수	58	설치 권고	직접 장착
-----	----	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니오		

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

### 액세서리

#### 분리 플러그



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	ISPF QB58 SW	버전	
주문 번호	<a href="#">0546000000</a>	절연 프로파일, PVC, 검정	
GTIN (EAN)	4008190116705		
수량	10 ST		
유형	ISPF QB58 RT	버전	
주문 번호	<a href="#">0546040000</a>	절연 프로파일, PVC, 빨간색	
GTIN (EAN)	4008190497941		
수량	10 ST		

#### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	ISPF QB58 BL	버전	
주문 번호	<a href="#">0546080000</a>	절연 프로파일, PVC, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190927035		
수량	10 ST		