

ISPF QB58 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	절연 프로필, PVC, 빨간색		
주문 번호	<u>0546040000</u>		
유형	ISPF QB58 RT		
GTIN (EAN)	4008190497941		
수량	10 items		

ISPF QB58 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량	1				
깊이	5.7 mm	깊이 (인치)	0.2244 inch		
높이 높이	465 mm	높이 (인치)	18.3071 inch		
너비	2.5 mm	폭 (인치)	0.0984 inch		
순중량	6.08 g				
온도					
주변 온도	-5 °C40 °C				
	-5 °C40 °C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양					
버전	커버 프로파일				
	기미 그모씨 글				
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
기본 재질	DVC	컬러 코드	빨간색		
<u>기본 제월</u> JL 94 가연성 등급	PVC V-0	월디 꼬드	물산씩		
추가 기술 데이터			<u> </u>		
장착물 유형	플러그	설치 권고 	직접 장착		
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그		
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90		27 20 00 00		
101.00 10.0	2, 23 00 00				

카탈로그 상태 / 도면 2