


SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 은색, 100 °C, 너비: 65 mm, V-2, 폴리아미드 66
주문 번호	0556660000
유형	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
수량	10 items

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	65 mm	깊이 (인치)	2.5591 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	65 mm	폭 (인치)	2.5591 inch
순중량	26.4 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	15 x 6 mm 버스바 결선
----	------------------

일반

극 수	3	작동 온도 범위, 최대	100 °C
표면 마감	기타 모두		

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	표면 마감	기타 모두
컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	V-2

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		