



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 장착 축
주문 번호	0559200000
유형	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008190108984
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	3 mm	폭 (인치)	0.1181 inch
길이	100 mm	길이 (인치)	3.937 inch
순중량	4.9 g		

온도

작동 온도 범위	-30...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

일반 데이터

인쇄 유형	표준	버전	MultiPack
너비	3 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-30 °C
컬러 코드	은색	할로겐	예
길이	100 mm	기본 재질	스틸
인쇄 문자	번호	권장 산업	프로세스, 기계
작동 온도 범위	-30...80 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소	1.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	3.5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm	컨덕터 O.D.	2.5 - 3.5 mm
결선된 와이어의 단면적	1.5 - 2.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		