


CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 장착 축
주문 번호	0559900000
유형	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008190081645
수량	20 items

CLI R 02 F, CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	150 mm	높이 (인치)	5.9055 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	0.47 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	2	인쇄 유형	표준
버전	MultiPack	너비	2 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	빨간색
할로겐	예	기본 재질	POM
인쇄 문자	번호	권장 산업	프로세스, 기계
굴대(mandrel)당 수	25	작동 온도 범위	-40...100 °C

컨더터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	1.5 mm ²
전선 굽기, 최소	0.2 mm ²	컨더터 O.D., 최대	3 mm
컨더터 O.D., 최소	1.3 mm	컨더터 O.D.	1.3 - 3 mm
결선된 와이어의 단면적	0.2 - 1.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		