

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	CableLine, 장착 축 훌더
주문 번호	<a href="#">0563600000</a>
유형	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008190018436
수량	1 items

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch
높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch
너비	55 mm	폭 (인치)	2.1654 inch
순중량	42.5 g		

**온도**

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

저항 코드에 따른 자재 컬러	6	너비	55 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	파란색
할로겐	예	기본 재질	폴리아미드
권장 산업	프로세스, 기계	작동 온도 범위	-40...100 °C

**컨ектор 및 케이블 마커**

할로겐	예
-----	---

**분류**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CLI RH 20-10 CLI R 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**사용 예**

