



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 장착 축 홀더
주문 번호	0563700000
유형	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch
높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch
너비	55 mm	폭 (인치)	2.1654 inch
순중량	41.5 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	2	너비	55 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	빨간색
할로겐	예	기본 재질	폴리아미드
권장 산업	프로세스, 기계	작동 온도 범위	-40...100 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예
-----	---

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

도면

사용 예

