

QL 3 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

제품 이미지



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 회색, 99 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 8.00, 절연: 아니요, 너비: 40.2 mm
주문 번호	0565000000
유형	QL 3 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190076597
수량	50 items

QL 3 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	40.2 mm	폭 (인치)	1.5827 inch
순중량	2.66 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	99 A
-------	------

시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

일반

극 수	3	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	Cu Zn	컬러 코드	회색
-------	-------	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QL 3 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	SS M4 D 128-A 4	버전
주문 번호	0136400000	록 와셔, 구리
GTIN (EAN)	4008190118143	
수량	100 ST	

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력을 쉽게 피할 수 있습니다. 폴리 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	VH 17/8.2/5.2	버전
주문 번호	0267000000	결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 8 mm, 높이: 8 mm, 깊이: 17 mm,
GTIN (EAN)	4008190146986	극 수: 1, Cu Zn
수량	50 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BFSC M4X30	버전
주문 번호	0267100000	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이:
GTIN (EAN)	4008190187897	30 mm
수량	50 ST	