



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 21 mm, 18 mm, 녹색
주문 번호	<a href="#">0566000000</a>
유형	H16,0/28 GN
GTIN (EAN)	4008190165406
수량	100 items
패키징	루즈

### 기술 데이터

#### 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

#### 치수 및 중량

순중량	0.85 g
-----	--------

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 녹색	버전	표준
-------	------------------------------	----	----

#### 와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	5.8 mm	접점면 길이(L2)	18 mm
칼라 직경(D2)	8.8 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.4 mm
L1(mm)	28.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 6
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	21 mm
컨덕터 단면적	16 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

#### 분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

