



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | CableLine, 장착 축            |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901523</a> |
| 유형         | CLI R 1-3 VI/WS 7          |
| GTIN (EAN) | 4032248456734              |
| 수량         | 10 items                   |

CLI R 1-3 VI/WS 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 5 mm   | 깊이 (인치) | 0.1968 inch |
| 높이  | 3 mm   | 높이 (인치) | 0.1181 inch |
| 너비  | 4.2 mm | 폭 (인치)  | 0.1654 inch |
| 순중량 | 2.02 g |         |             |

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|                 |             |                |                   |
|-----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 7           | 인쇄 방향          | 수평                |
| 인쇄 유형           | 표준          | 인쇄 방법          | 핫 엠보싱             |
| 버전              | MultiPack   | 너비             | 4.2 mm            |
| UL 94 가연성 등급    | V-0         | 작동 온도 범위, 최대   | 80 °C             |
| 작동 온도 범위, 최소    | -30 °C      | 컬러 코드          | 보라색               |
| 할로겐             | 예           | 기본 재질          | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함 |
| 인쇄 색상           | 흰색          | 인쇄 문자          | 번호                |
| 권장 산업           | 프로세스, 기계    | 쿨대(mandrel)당 수 | 25                |
| 작동 온도 범위        | -30...80 °C | 임프린트           | 7                 |

컨덕터 및 케이블 마커

|              |                         |              |                   |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐          | 예                       | 전선 굵기, 최대    | 4 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm              |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm                  | 컨덕터 O.D.     | 2.5 - 5 mm        |
| 결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |              |                   |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

도면

