

KISC M5X50/26 SAK95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸
주문 번호	0630200000
유형	KISC M5X50/26 SAK95
GTIN (EAN)	4008190024246
수량	20 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-11-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
순중량	2.81 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	버스바용
----	------

일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	기타
-------	-------	-------	----

자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	기타
컬러 코드	은색		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		