

KLBUE SH1



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크
주문 번호	0635900000
유형	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	26.5 mm	높이 (인치)	1.0433 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	1.88 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-60 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.151 kg CO2 eq.	

시스템 사양

버전	레일 홀더용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	부스바		

일반

설치 권고	직접 장착, 부스바	장착 레일	부스바
-------	------------	-------	-----

자재 데이터

컬러 코드	진한 베이지색	UL 94 가연성 등급	None
-------	---------	--------------	------

추가 기술 데이터

장착물 유형	스냅온	설치 권고	직접 장착, 부스바
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	16.00 mm
-----------	----------

클램프용 컨덕터(정격 결선)


결선 유형	스프링 결선	결선 수	1
-------	--------	------	---

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

액세서리

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	SO SH1	버전	
주문 번호	0401460000	버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리ाम이드 66, 스크류	
GTIN (EAN)	4008190188092		
수량	20 ST		