



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는  
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서  
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크
주문 번호	<a href="#">0635960000</a>
유형	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
수량	20 items

## 기술 데이터

### 승인

ROHS	준수
------	----

### 치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	26.5 mm	높이 (인치)	1.0433 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	1.69 g		

### 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.214 kg CO2 eq.

### 시스템 사양

버전	레일 홀더용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	TS 35		

### 일반

설치 권고	직접 장착, 부스바	장착 레일	TS 35
-------	------------	-------	-------

### 자재 데이터

컬러 코드	진한 베이지색	UL 94 가연성 등급	V-2
-------	---------	--------------	-----

### 추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착, 부스바
폭발 테스트 버전	아니요		

### 크기

피치(mm)(P)	16.00 mm
-----------	----------

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)


결선 유형	스프링 접점
-------	--------

### 분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## 액세서리

### 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SO SH1	버전	
주문 번호	<a href="#">0401460000</a>	버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류	
GTIN (EAN)	4008190188092		
수량	20 ST		