

## FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	마운팅 레일의 장착 풋, 은색, 스틸, 광택 마감, M 6, 너비: 14 mm
주문 번호	<a href="#">0636900000</a>
유형	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
수량	40 items

## FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	50.2 mm	높이 (인치)	1.9764 inch
너비	14 mm	폭 (인치)	0.5512 inch
순중량	4.62 g		

## 온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전 장착 레일용 장착 레일 TS 35

## 일반

표면 마감 니켈 도금 장착 레일 TS 35

## 자재 데이터

기본 재질 스틸, 광택 마감 표면 마감 니켈 도금  
컬러 코드 은색

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 클립인 폭발 테스트 버전 아니요

## 크기

내부 나사산 M 6 표지(mm)(P) 14.00 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**FM 6/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

