

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	마운팅 레일의 장착 킷, 은색, 스틸, 광택 마감, M 6, 너비: 14 mm
주문 번호	0636900000
유형	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
수량	40 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	50.2 mm	높이 (인치)	1.9764 inch
너비	14 mm	폭 (인치)	0.5512 inch
순중량	4.62 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	TS 35
----	--------	-------	-------

일반

표면 마감	니켈 도금	장착 레일	TS 35
-------	-------	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	스틸, 광택 마감	표면 마감	니켈 도금
컬러 코드	은색		

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	폭발 테스트 버전	아니요
--------	-----	-----------	-----

크기

내부 나사산	M 6	피치(mm)(P)	14.00 mm
--------	-----	-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

