

SH 2 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 버스바 지원, 중간 노란색, 130 °C, 너비: 40 mm, V-0, KrG, 스크류 |
|------------|---|
| 주문 번호 | 0641720000 |
| 유형 | SH 2 S |
| GTIN (EAN) | 4008190166304 |
| 수량 | 10 items |

SH 2 S

승인



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

| 기술 데이터 |
|--------|
|--------|

| 0 L | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| ROHS | 준수 | | |
| | E-T- | | |
| 치수 및 중량 | | | |
| | | | |
| 깊이 | 35.5 mm | 깊이 (인치) | 1.3976 inch |
| = 0 | 40 mm | 높이 (인치) | 1.5748 inch |
| 네비 | 40 mm | 폭 (인치) | 1.5748 inch |
| ·중량 | 26.9 g | | |
| 으로 | | | , |
| 5변 온도 | F °C 40 °C | 여소 자도 오트 취소 | 60 °C |
| ㅜ면 근포 면속 작동 온도, 최대 | -5 °C40 °C 130 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
| | 130 C | | |
| ·경 제품 규정 준수 | | | |
| oHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 시스템 사양 | 10 11 112 | | |
| 110 | | | |
| 버전 | 장착 레일용 | | |
| 일반 | | | |
| | | | -1-1 |
| 수 | 1 | 표면 마감 | 기타 모두 |
| 자재 데이터 | | | |
| 기본 재질 | KrG | 표면 마감 | 기타 모두 |
| 기는 세 글 걸러 코드 | 중간 노란색 | 프린 미 <u>뮤</u> UL 94 가연성 등급 | <u> </u> |
| | 중신 포인적 | 0L 94 7 2 3 3 1 | V-U |
| 가 기술 데이터 | | | |
| 당착 유형 | 스크류 | | |
| 클램프용 컨덕터(정격 결선) | | | , |
| 열선 유형 | 기타 | | |
| ·· · · 분류 | | | |
| | | | |
| TIM 6.0 | EC001166 | ETIM 7.0 | EC001166 |
| TM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| TIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-07 |
| CLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 |
| CLASS 11.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 |
| CLASS 13.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| CLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

카탈로그 상태 / 도면 2