


제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는  
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서  
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 중간 노란색, 130 °C, 너비: 40 mm, V-0, KrG, 스크류
주문 번호	<a href="#">0641720000</a>
유형	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
수량	10 items

SH 2 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	35.5 mm	깊이 (인치)	1.3976 inch
높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
너비	40 mm	폭 (인치)	1.5748 inch
순중량	26.9 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C
연속 작동 온도, 최대	130 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용
----	--------

일반

극 수	1	표면 마감	기타 모두
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	KrG	표면 마감	기타 모두
컬러 코드	중간 노란색	UL 94 가연성 등급	V-0

추가 기술 데이터

장착 유형	스크류
-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		