#### **CLI O 20-3 SDR MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

CLI O 도체 마커는 결선된 도체에 장착되며 따라서 기존 시스템의 업데이트에 적합합니다. 세 가지 크기를 단면적  $0.4~\rm mm^2$   $^{\sim}$   $4.0~\rm mm^2$ 의 도체를 마킹하는 데 사용할 수 있습니다. 개별적으로 조합 가능한 마커를 안전하게 영구 부착할 수 있는 형태와 설계를 갖추고 있습니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 연결된 도체에 사용할 수 있는 오픈 마커
- 안전한 조합 마킹을 위한 회전 방지 보호가 적용된 마커 버전
- 모든 보조 라벨링에 적합
- 극도로 낮은 공간 요구사항
- 신속한 클립온 부착으로 시간 절약

#### 일반 주문 데이터

버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, 고객 사양
주문 번호	0648109999
유형	CLI O 20-3 SDR MP
GTIN (EAN)	4008190028695
수량	1000 items

### **CLI O 20-3 SDR MP**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
DOLLO	<b>⊼</b> ∧			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
7101	-	7101 (01=1)	0.4000: 1	
깊이 높이	5 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	0.1968 inch	
<del>료이</del> 너비	3 mm 5.5 mm	표이 (인치) 폭 (인치)	0.1181 inch 0.2165 inch	
<sub>ᅴ미</sub> 순중량	0.05 g	국 (한시)	0.2 100 IIICII	
온도				
작동 온도 범위	-3080 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
이 네 티르	A ==1		7711 1101	
인쇄 방향	수평	인쇄 유형	고객 사양	
인쇄 방법 너비	잉크젯 기술 5.5 mm	<u>버전</u> UL 94 가연성 등급	MultiPack V-0	
<u>더미</u> 작동 온도 범위, 최대	9.9 mm	OL 94 가전성 등급 작동 온도 범위, 최소	-30 °C	
<del>작당 존포 함위, 최네</del> 컬러 코드	 고객 사양	학등 본도 함위, 최고 할로겐	<u>-30 C</u> 예	
르디 <u>┸ㅡ</u> 기본 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함	<u>르포센</u> 인쇄 색상	 검정	
<u>기는 제물</u> 인쇄 문자		<u> </u>	-3080 °C	
<sup>근페 군지</sup> 임프린트	 맞춤형 인쇄	70 = 1	-3000 C	
	<u> </u>			
컨덕터 및 케이블 마커				
할로겐 할로겐	ଜା	전선 굵기, 최대	3 mm²	
ᇀㅡᆫ 전선 굵기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	4 mm	
근 드 대 — 컨덕터 O.D., 최소	3 mm	컨덕터 O.D.	3 - 4 mm	
글선된 와이어의 단면적	1.5 - 3 mm²	_ , , , ,		
분류				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	

카탈로그 상태 / 도면 2



## **CLI O 20-3 SDR MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그림과 유사