

#### **KSWN M40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사







제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 40, 나일론 6		
주문 번호	<u>0899780000</u>		
유형	KSWN M40		
GTIN (EAN)	4032248850150		
수량	25 items		



## **KSWN M40**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
높이	2 mm	높이 (인치)	0.0787 inch		
순중량	1.68 g				
온도					
작동 온도	-40 °C135 °C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반정보					
실리콘	아니요	와이어 개수	1		
작동 온도 범위, 최대	135 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
나사산 피치	1.5 mm	케이블 글랜드	M 40		
기본 재질	나일론 6	 실링 링 직경	52.00 mm		
외부 스레드	M 40	내부 나사산	M 40		
 분류	'		'		
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181		
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181		
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19		
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19		
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19		
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19		
ECLASS 15.0	27-43-03-19				

카탈로그 상태 / 도면 2



## **KSWN M40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

