

KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 40, 나일론 6
주문 번호	0899780000
유형	KSWN M40
GTIN (EAN)	4032248850150
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	2 mm	높이 (인치)	0.0787 inch
순중량	1.68 g		

온도

작동 온도 -40 °C...135 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	와이어 개수	1
작동 온도 범위, 최대	135 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	케이블 글랜드	M 40
기본 재질	나일론 6	실링 링 직경	52.00 mm
외부 스레드	M 40	내부 나사산	M 40

분류

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

도면

